

MWS Rollstuhlwaage

Geeichte Rollstuhlwaage mit niedriger Bauhöhe für bequemes Auffahren




Medizinische Waagen 2011

WAAGEN . DE

Gerhard Heister
Telefon +49 (0) 2235 95 21 54
Fax +49 (0) 2235 95 21 55
Funk +49 (0) 172 295 74 90
eMail heister@waagen.de
Waagen & Wägesysteme

Medizinische
Waagen
2011



Merkmale:

- Geeicht nach Klasse III
- Medizinzulassung nach 93/42/EWG
- Große Stahl-Wägeplatte mit rutschfreier und abriebfester Oberfläche
- Hygienisch und leicht zu reinigen
- Niedrige Bauhöhe der Plattform sowie integrierte Auffahrampen an beiden Seiten erleichtern das Auffahren
- Sicheres und rutschfreies Aufstellen durch höhenverstellbare GummifüÙe
- Data-Hold-Funktion: bei Wägestillstand wird die Gewichtsanzeige automatisch bis zur Betätigung der HOLD-Taste "eingefroren"
- Intuitive Bedienung über Tastenblock
- PRE-TARE Funktion für 5 Gewichtswerte
- BMI-Funktion zur Ermittlung von Normalgewicht/Übergewicht
- Batterie- und Netzbetrieb möglich
- **1** Wandhalterung zur Wandmontage des AnzeigegeÙers serienmäßig
- **3** **4** Waage kann mittels 2 Rollen und 1 Handgriff bequem transportiert und platzsparend verstaut werden

Optionen:

- **2** Stativ zum Hochsetzen des AnzeigegeÙers, Stativhöhe ca. 950 mm, **KERN MWS-A01**
- Schnittstellenkabel RS 232C zum Anschluss eines externen GeÙers, **KERN MPS-A08**
- Arbeitsschutzhaube über dem AnzeigegeÙer, **KERN EOB-A02**

Technische Daten:

- LCD-Display, Ziffernhöhe 25 mm
- Abmessungen Wägeplatte B x T x H 900x740x60 mm
- Abmessungen AnzeigegeÙer B x T x H 210x110x50 mm
- Gesamtabmessungen B x T x H 1155x800x80 mm
- Kabellänge AnzeigegeÙer ca. 180 cm
- Batteriebetrieb möglich, 6x 1.5V AA, nicht inklusive, Betriebsdauer ca. 70 h
- Netzadapter (extern) serienmäßig
- Nettogewicht ca. 28,4 kg

5 In der EU ist bei Waagen mit Zweckbestimmung als Medizinprodukt die Eichung gesetzlich vorgeschrieben, bitte gleich mitbestellen. Hierzu benötigen wir Aufstellungsort und PLZ.

STANDARD



OPTION



Modell	Wägebereich [Max] kg	Ablesbarkeit [d] kg	Eichwert [e] kg	Gesetzlich vorgeschrieben		Option	
				Eichung		DKD Kalibrierschein	
KERN				KERN		KERN	
MWS 300K100M	300	0,1	0,1	965-129		963-129	

Piktogramme:

<p>Datenschnittstelle: Die Schnittstellenart ist im Piktogramm angegeben.</p>	<p>Dynamic-Weighing Funktion: Erschütterungen werden ausgefiltert zur Ermittlung eines stabilen Wägewerts.</p>	<p>Batterie-Betrieb: Der Batterietyp ist beim jeweiligen Gerät angegeben.</p>
<p>Netzadapter: 230V/50Hz. Serienmäßig Standard D. Auf Bestellung auch in Standard GB, AUS oder USA.</p>	<p>Tarieren: Rücksetzen der Anzeige auf „0“ bei belasteter Waage, z.B. Zu- oder Herauswiegen aus einem Behälter.</p>	